




Adaptador de soldagem para sensores de processo

WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A



- 1 G1 rosca interna Aseptoflex Vario
- 2 Porta de escape
- 3 superfície de vedação



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Aplicação

Formato	com porta de escape
Instalação	para espessuras de paredes grossas e no caso de condições de soldagem desfavoráveis; para a extremidade superior e parede de tanques
Resistência à pressão [bar]	16
Aviso da resistência à pressão	para a conexão sensor - adaptador

Testes/aprovações

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g]	407
Materiais em contato com o fluido	aço inoxidável (1.4435/316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / R
Ligação do sensor	G 1 rosca interna Aseptoflex Vario
Conexão de processo	Adaptador para soldagem Ø 85 mm
Vedação	anel de vedação

Acessórios

Items fornecidos	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, E30054
Acessórios (opcional)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, E30123

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------