




Adaptador de processo Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2"

CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Aplicação

Resistência à pressão	[bar]	16
-----------------------	-------	----

Testes/aprovações

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso	[g]	227,5
Materiais em contato com o fluido	aço inoxidável (1.4435/316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4	
Ligação do sensor	G 1 rosca interna Aseptoflex Vario	
Conexão de processo	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)	
Vedação	anel de vedação	
Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866	H4	

Acessórios

Items fornecidos	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, conforme FDA, E30054
Acessórios (opcional)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, conforme FDA, E30123
	anel de vedação: 1, PEEK, conforme FDA, E30124

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------