


E37820



Tubo protetor para sensores de temperatura

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=150



1 1,5" Clamp (ISO 2852)



EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Aplicação	
Formato	para sensores de temperatura EL = 150 mm
Resistência à pressão [bar]	25
Dados mecânicos	
Peso [g]	353
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Ligação do sensor	1/2" NPS Ø 6 mm adequado para G 1/2 e 1/2" NPT
Conexão de processo	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Características da superfície Ra/Rz dos materiais em contacto com fluido	≤ 0,6 / -
Comprimento de instalação [mm]	115
EL	
Tamanho do furo [mm]	152,4
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças