

Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-11-EPA-M3/F217X0,06/2M



Aplicação

Princípio das funções

Sensor de feixe contínuo

Aplicação

Raio de curvatura pequeno

Zona de deteção

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Alcance da fibra ótica

[mm]

50

OBF

Alcance da fibra ótica

[mm]

56

OCF (High Power)

Alcance da fibra ótica

[mm]

560

OO50

Alcance da fibra ótica

[mm]

120

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-40...60

Dados mecânicos

Peso

[g]

33

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M3

**Barreira fotoelétrica de fibra ótica**

FE-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

Comprimento total	[mm]	2000
Raio de curvatura mínimo	[mm]	3
Disposição de fibras		●
Diâmetro interno	[mm]	0,5
Diâmetro da fibra	[mm]	217 x 0,06
Diâmetro externo	[mm]	1
Material da fibra ótica		PMMA
Material da sonda de fibra ótica		alumínio
Material do revestimento da fibra ótica		PE

Acessórios

Items fornecidos	porcas sextavadas: 4 x M3
	anilhas dentadas: 4
	Adaptador: OBF
	Adaptador: OOF
Acessórios (opcional)	Fresa para fibras óticas:, E20600

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------