


Tubo protetor para sensores de temperatura

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=300



1 1,5" Clamp (ISO 2852)



EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Aplicação		
Formato		para sensores de temperatura EL = 350 mm
Resistência à pressão	[bar]	25
Dados mecânicos		
Peso	[g]	653
Materiais		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Ligação do sensor		1/2" NPS Ø 6 mm adequado para G 1/2 e 1/2" NPT
Conexão de processo		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Características da superfície Ra/Rz dos materiais em contacto com fluido		≤ 0,6 / -
Comprimento de instalação EL	[mm]	267
Tamanho do furo	[mm]	304,8
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças