




Adaptador de processo para pequeno fluxo volumétrico

FLOW ADAPT SI



Aplicação

Formato	para sensores de fluxo e controladores de fluxo compactos
Aplicação	para aplicações industriais
Instalação	via rosca única G1/8A, posição de montagem aleatória
Substância	líquidos e gases
Temperatura do fluido [°C]	0...80; (Gradiente da temperatura: 1 K/min)
Resistência à pressão [bar]	300

Faixa de medição / de ajuste

Escala de caudal [ml/min]	2...100
---------------------------	---------

Testes/aprovações

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g]	156,5
Dimensões [mm]	M12 x 1
Designação da rosca	M12 x 1
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Ligação do sensor	M12 x 1
Conexão de processo	G 1/8

Acessórios

Items fornecidos	vedação: 1, U-seal
Acessórios (opcional)	Adaptador: ≤ 30 bar, E40101
	Adaptador: ≤ 300 bar, E40236

Notas

Notas	pode ser usado somente em combinação com o modo relativo do sensor de fluxo.
Quantidade da embalagem	1 peças