


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M



Aplicação

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Aplicação

Raio de curvatura pequeno

Zona de deteção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

10

OBF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

10

OCF (High Power)

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

160

OO50

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

30

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-40...60



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

Dados mecânicos	
Peso [g]	33,5
Versão da sonda	reto
Rosca da sonda	M4
Comprimento da sonda [mm]	23
Comprimento total [mm]	2000
Raio de curvatura mínimo [mm]	3
Disposição de fibras	⦿
Diâmetro interno [mm]	0,5
Diâmetro da fibra [mm]	2x 217 x 0,06
Diâmetro externo [mm]	1
Material da fibra ótica	PMMA
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	PE
Acessórios	
Items fornecidos	porcas sextavadas: 2 x M4
	anilhas dentadas: 2
	porca denteada: 1 x M11
Acessórios (opcional)	Fresa para fibras óticas:, E20600
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças