




Acoplamento flexível para encoder

COUPLING 19,2-4-6-22-SV



Dados mecânicos		
Peso	[g]	14,8
Dimensões	[mm]	Ø 19 / L = 22
Materiais		alumínio
Binário de aperto	[Nm]	momento de torque dos parafuso: 80 Ncm
Diâmetro externo D	[mm]	19
Diâmetro interno 1	[mm]	4
Diâmetro interno 2	[mm]	6
Profundidade do cubo de fixação	[mm]	6
Parafuso de fixação	[mm]	M3 x 4 - ISO 4029 (4x)
Comprimento	[mm]	22
Rotação mecânica máx.	[U/min]	8000
Desalinhamento axial máx. do eixo	[mm]	± 0,4
Desalinhamento radial máx. do eixo	[mm]	± 0,25
Deslocação angular máx.	[°]	± 3,5
Notas		
Notas	Os valores citados acima valem para acoplamentos com os orifícios do cubo mencionados a uma temperatura ambiente de 23 °C.	
	Os valores para o deslocamento radial, angular e axial são valores máximos que não podem atingir o máximo ao mesmo tempo.	
Quantidade da embalagem	1 peças	