


E30406



Conversor de tensão

VOLTAGE CONVERTER



Dados elétricos		
Tensão nominal DC	[V]	9...27
Consumo de corrente	[mA]	< 500
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Saídas		
Proteção contra curto-circuito		sim
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção		IP 40
Testes/aprovações		
CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 15 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiada	30 V/m (80...1000 MHz)
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV grampo de acoplamento
	EN 61000-4-6 HF conduzida	10 V (0,15...80 MHz)
Dados mecânicos		
Peso	[g]	151
Materiais		PBT-GF20
Material da vedação		FKM
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica - soquete		
Cabo: 1 m, PUR		
Conexão: 1 x M12; Corpo moldado: TPU, laranja; Bloqueio: latão, niquelado; Vedação: FKM		

E30406




Conversor de tensão

VOLTAGE CONVERTER

conexão elétrica

Conexão



conexão elétrica - conector

Cabo: 1 m, PUR

Conexão: 1 x M12; Corpo moldado: TPU, laranja; Bloqueio: latão, niquelado; Vedação: FKM