




Display IO-Link

IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44



Aplicação	
Característica especial	Contactos banhados a ouro
Aplicação	Mostra todos os valores de processo dos sensores conectados ao mesmo mestre
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	18...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 47
Resistência de isolamento mín. [MΩ]	100; (500 V DC)
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Software / programação	
Possibilidades de ajuste dos parâmetros	modos de visualização
Interfaces	
Interface de comunicação	IO-Link
Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Revisão IO-Link	1.1
Padrão SDCI	IEC 61131-9
Perfil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Modo SIO	não
Tipo de porta master necessária	A
Tempo mín. de ciclo do processo [ms]	11,2



Display IO-Link

IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44

DeviceIDs suportados	Modo de funcionamento	DeviceID
	default	824

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-20...80
Proteção		IP 65; IP 67

Testes/aprovações

CEM	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Resistência a choques	DIN EN 60068-2-27	5 g (11 ms)
Resistência a vibrações	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...50 Hz)
MTTF	[anos]	398

Dados mecânicos

Peso	[g]	171,5
Materiais		1.4404 (aço inoxidável / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM;

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador		display colorido 1,44", 128 x 128 pixels
		2 x LED, amarelo

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado






Display IO-Link

IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44

Conexão



cores conforme DIN EN 60947-5-2

Cores dos condutores :

BK =

preto

BN =

castanho

BU =

azul