




Acoplamento de luvas duplas de junção

DL COUPLING V2A 29-6-10-29-SV



Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
----------------------	------	----------

Dados mecânicos

Peso	[g]	31,1
Materiais	Adaptador de eixo: 1.4305 (aço inoxidável / 303); Luva dupla de junção: PU	
Binário de aperto	[Nm]	momento de torque dos parafuso: 100 Ncm
Diâmetro externo D	[mm]	29
Diâmetro interno 1	[mm]	6
Diâmetro interno 2	[mm]	10
Profundidade do cubo de fixação	[mm]	9
Parafuso de fixação	[mm]	M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x)
Comprimento	[mm]	29
Rotação mecânica máx.	[U/min]	3000
Desalinhamento axial máx. do eixo	[mm]	± 2
Desalinhamento radial máx. do eixo	[mm]	± 2
Deslocação angular máx.	[°]	± 10
Rigidez da mola de torção	[Nm/rad]	13

Notas

Notas	Os valores citados acima valem para acoplamentos com os orifícios do cubo mencionados a uma temperatura ambiente de 23 °C. Os valores para o deslocamento radial, angular e axial são valores máximos que não podem atingir o máximo ao mesmo tempo.
Quantidade da embalagem	1 peças