




Adaptador de soldagem para sensores de processo

WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A



- 1 G1 Rosca interna Aseptoflex Vario
 2 Porta de escape
 3 superfície de vedação



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Aplicação	
Formato	com porta de escape
Instalação	para espessuras de paredes grossas e no caso de condições de soldagem desfavoráveis; para fundo e parede de tanques
Resistência à pressão [bar]	16
Aviso da resistência à pressão	para a conexão sensor - adaptador
Testes/aprovações	
Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.
Dados mecânicos	
Peso [g]	362
Materiais em contato com o fluido	aço inoxidável (1.4435/316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / R
Ligação do sensor	G 1 rosca interna Aseptoflex Vario
Conexão de processo	Adaptador para soldagem Ø 85 mm
Vedação	anel de vedação
Acessórios	
Items fornecidos	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, E30054
Acessórios (opcional)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, E30123
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças