




Mecânica de tração por cabo para encoders

DRAW WIRE 15000



Características do produto	
Formato do eixo	eixo maciço
Diâmetro do eixo [mm]	6
Aplicação	
Formato	para encoders com flange síncrono de 58 mm e eixo maciço de 6 mm
Precisão/desvios	
Precisão	± 0,01 % FSO
Repetibilidade	± 0,001 % FSO
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...80



Mecânica de tração por cabo para encoders

DRAW WIRE 15000

Humidade de armazenamento [%]	5...95; (sem condensação)
-------------------------------	---------------------------

Testes/aprovações

Resistência a choques	IEC628-2-27	50 g / 20 ms
Resistência a vibrações	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Dados mecânicos

Peso	[g]	3824,8		
Dimensões	[mm]	115 x 180,7 x 115		
Diâmetro do cabeçote do flange	[mm]	58		
Materiais		invólucro: alumínio anodizado; cabo: aço inoxidável revestimento de poliamida		
Formato do eixo		eixo maciço		
Diâmetro do eixo	[mm]	6		
Comprimento de medição máx.	[mm]	15000		
Circunferência do tambor do cabo	[mm]	315		
Diâmetro do cabo	[mm]	1		
Conexão do cabo		20,2; (Ilhós)		
Características do cabo		Velocidade máx. do cabo	[m /s]	2
		Aceleração máx. do cabo	[g]	3
		Força de extração máx.	[N]	25
		força de retração mín.	[N]	8
Flange de fixação		Flange síncrona		


Acessórios

Items fornecidos	parafusos: 2 x M4
	parafusos cilíndricos: 4 x M4
	anilhas
	Flange síncrona
	Acoplamento para encoder

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

Diagramas e gráficos



Instrução de instalação