




Adaptador de soldagem para sensores de processo

WELDING ADAPT D60/G1



- 1 G1 rosca interna Aseptoflex Vario
2 superfície de vedação

EC 1935/2004 

Aplicação

Instalação	para espessuras de paredes finas
Resistência à pressão [bar]	25
Aviso da resistência à pressão	para a conexão sensor - adaptador

Testes/aprovações

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g]	156
Materiais em contato com o fluido	aço inoxidável (1.4435/316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4
Ligação do sensor	G 1 rosca interna Aseptoflex Vario
Conexão de processo	Adaptador para soldagem Ø 60 mm
Vedação	anel de vedação

Acessórios

Items fornecidos	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, conforme FDA, E30054
Acessórios (opcional)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, conforme FDA, E30123

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------