




Ficha do adaptador

ESTGH050ZDS00,5E05 (PG9)



1 O-ring



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 125 AC/DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...85
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	19,9
Dimensões	[mm]	18 x 18 x 20
Rosca de montagem		PG 9
Materiais		zinco moldado sob pressão
Material do invólucro		zinco moldado sob pressão
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças



Ficha do adaptador


ESTGH050ZDS00,5E05 (PG9)

conexão elétrica

Cabo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: zinco moldado sob pressão



Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GN/YE =	verde/amarelo
WH =	branco