




Tubo protetor de soldagem para sensores de temperatura

THERMOWELL, D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=50



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Aplicação	
Formato	para sensores de temperatura EL = 50 mm
Resistência à pressão [bar]	300
Dados mecânicos	
Peso [g]	159,3
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Ligação do sensor	G 1/2 cone de vedação Ø 6 mm
Conexão de processo	Adaptador para soldagem Ø 34 mm
Características da superfície Ra/Rz dos materiais em contacto com fluido	≤ 0,6 / -
Comprimento de instalação [mm] EL	49
Tamanho do furo [mm]	87
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças