




Tubo protetor para sensores de temperatura

THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=100



EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Aplicação		
Formato		para sensores de temperatura EL = 100 mm
Resistência à pressão	[bar]	16
Dados mecânicos		
Peso	[g]	184,3
Materiais		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Ligação do sensor		G 1/2 cone de vedação Ø 6 mm
Conexão de processo		G 1/2
Características da superfície Ra/Rz dos materiais em contacto com fluido		≤ 0,6 / -
Comprimento de instalação EL	[mm]	68
Tamanho do furo	[mm]	137
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças