


E37910



Tubo protetor para sensores de temperatura

THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=100



1 Clamp 2" ISO 2852



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Aplicação	
Formato	para sensores de temperatura EL = 100 mm
Resistência à pressão [bar]	25
Dados mecânicos	
Peso [g]	296,2
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Ligação do sensor	1/2" NPS Ø 6 mm adequado para G 1/2 e 1/2" NPT
Conexão de processo	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Características da superfície Ra/Rz dos materiais em contacto com fluido	≤ 0,6 / -
Comprimento de instalação [mm]	64
EL	
Tamanho do furo [mm]	101,6
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças