




Adaptador rosqueável para sensores de processo

ADAPTER SI1/G1/2/VA



Aplicação	
Aplicação	para aplicações industriais
Substância	líquidos e gases
Resistência à pressão [bar]	100
Testes/aprovações	
Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.
Dados mecânicos	
Peso [g]	57,9
Dimensões [mm]	M18 x 1,5
Designação da rosca	M18 x 1,5
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Binário de aperto [Nm]	50
Ligação do sensor	M18 x 1,5 rosca interna
Conexão de processo	ligação roscada G 1/2
Profundidade de imersão [mm]	21; (Sondas de medição SID, SFD, TN)
Acessórios	
Items fornecidos	vedação: 1, NBR reforço de fibras
Notas	
Notas	Em aplicações de >30 bar, utilizar adaptador de alta pressão adequado. Na utilização de água potável, substituir as vedações fornecidas por outras mais adequadas!
Quantidade da embalagem	1 peças