




Tag RFID

ID-TAG/D4X22/03 - 2528 bit



Aplicação		
Aplicação	Codificação dos transportadores da peça de trabalho no roteamento de transportadores	
Temperatura operacional (ativa) [°C]	-20...85	
Temperatura pico (passiva) [°C]	90	
Dados elétricos		
Frequência de funcionamento[MHz]	13,56	
Tamanho da memória [bit]	896	
Tipo de memória	EEPROM	
Tipo de chip	ICODE SLIX	
Número de blocos	28	
Tamanho do bloco [Byte]	4	
Número de identificação única (UID) [Byte]	8	
Padrão RFID	ISO 15693	
Ciclos máx. de leitura	ilimitado	
Ciclos máx. de escrita	100000	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]	-20...85	
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...90	
Proteção	IP 68	
Testes/aprovações		
Resistência a choques	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Resistência a vibrações	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Homologação de equipamentos de rádio	ISO 15693	
Dados mecânicos		
Peso [g]	1,85	
Tipo de montagem	instalação em materiais não metálicos; (colar sobre superfície)	
Dimensões [mm]	Ø 4 / L = 22	
Materiais	vidro	
Notas		
Quantidade da embalagem	10 peças	



Tag RFID

ID-TAG/D4X22/03 - 2528 bit

Outros dados

distância de leitura em caso de montagem sobre materiais não metálicos (mm)

ANT410 / DTI410	5
ANT411 / DTI411	10
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	20
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	30
ANT513 / DTI513 / DTC510	40
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	10
ANT600 / DTI600	-