




Tag RFID

ID-TAG/139 x 53 x 15/04



Aplicação

Aplicação

codificação RFID de recipientes metálicos

Dados elétricos

Frequência de funcionamento [MHz]

860...930

Tamanho da memória [bit]

512

Tipo de memória

EEPROM

Tipo de chip

Impinj Monza 4QT

Identificador de TAG (TID) [Byte]

64

Código eletrônico de produto (EPC)

96 bit; (ampliável: 128 bit)

Padrão RFID

EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C

Ciclos máx. de leitura

ilimitado

Ciclos máx. de escrita

100000

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]

-40...85

Temperatura de armazenamento [°C]

-40...100

Proteção

IP 68

Dados mecânicos

Peso [g]

71,6

Dimensões [mm]

53 x 139,2 x 14,9

Materiais

invólucro: policarbonato-ABS

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

E80393



Tag RFID

ID-TAG/139 x 53 x 15/04

Outros dados

distância de leitura (m)

DTE80x	2
DTE90x	1,9
ANT860 / ANT960	5
ANT820 / ANT920	2