




Tag RFID

ID-TAG/174x70x17.6/04



Aplicação

Aplicação

codificação RFID de recipientes metálicos

Dados elétricos

Frequência de funcionamento [MHz]

860...930; (Índia: 865...867 MHz)

Tamanho da memória [bit]

512

Tipo de memória

EEPROM

Tipo de chip

Impinj Monza 4QT

Identificador de TAG (TID) [Byte]

64

Código eletrônico de produto (EPC)

96 bit; (ampliável: 128 Bits)

Padrão RFID

EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C

Ciclos máx. de leitura

ilimitado

Ciclos máx. de escrita

100000

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]

-40...85

Temperatura de armazenamento [°C]

-40...100

Proteção

IP 68

Dados mecânicos

Peso [g]

129,4

Dimensões [mm]

70 x 174 x 17,6

Materiais

invólucro: policarbonato-ABS

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

E80394



Tag RFID

ID-TAG/174x70x17.6/04

Outros dados

distância de leitura (m)

DTE80x	3
DTE90x	3,3
ANT860 / ANT960	9
ANT820 / ANT920	2