


## Acoplamento flexível para encoder

COUPLING 30-10-12-38-KV



- 1 M4 x 12 - ISO 4762 (2x)  
2 profundidade der Klemmnabe

## Dados mecânicos

|                                    |         |                                         |
|------------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| Peso                               | [g]     | 58                                      |
| Dimensões                          | [mm]    | Ø 30 / L = 38                           |
| Materiais                          |         | alumínio                                |
| Binário de aperto                  | [Nm]    | momento de torque dos parafuso: 120 Ncm |
| Diâmetro externo D                 | [mm]    | 30                                      |
| Diâmetro interno 1                 | [mm]    | 10                                      |
| Diâmetro interno 2                 | [mm]    | 12,7 mm / 1/2" / 1/2 inch               |
| Profundidade do cubo de fixação    | [mm]    | 9,6                                     |
| Parafuso de fixação                | [mm]    | M4 x 12 - ISO 4762 (2 x)                |
| Comprimento                        | [mm]    | 38                                      |
| Rotação mecânica máx.              | [U/min] | 6000                                    |
| Desalinhamento axial máx. do eixo  | [mm]    | ± 0,5                                   |
| Desalinhamento radial máx. do eixo | [mm]    | ± 0,35                                  |
| Deslocação angular máx.            | [°]     | ± 4,0                                   |

## Notas

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notas                   | Os valores citados acima valem para acoplamentos com os orifícios do cubo mencionados a uma temperatura ambiente de 23 °C.<br>Os valores para o deslocamento radial, angular e axial são valores máximos que não podem atingir o máximo ao mesmo tempo. |
| Quantidade da embalagem | 1 peças                                                                                                                                                                                                                                                 |