




Mecânica de tração por cabo para encoders

DRAW WIRE 2400



1 gancho da corda

Características do produto

Formato do eixo	eixo maciço
Diâmetro do eixo [mm]	6

Aplicação

Formato	para encoders com flange síncronico de 58 mm e eixo maciço de 6 mm
---------	--

Precisão/desvios

Precisão	± 0,1 % FSO
Repetibilidade	± 0,04 % FSO

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Temperatura de armazenamento [°C]	-20...80
Humidade de armazenamento [%]	5...95; (sem condensação)

Testes/aprovações

Resistência a choques	IEC628-2-27	50 g / 5 ms
Resistência a vibrações	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Dados mecânicos

Peso [g]	598,5
----------	-------

Mecânica de tração por cabo para encoders

DRAW WIRE 2400

Diâmetro do cabeçote do flange [mm]	58		
Materiais	invólucro: PA; cabo: aço inoxidável revestimento de poliamida		
Formato do eixo	eixo maciço		
Diâmetro do eixo [mm]	6		
Comprimento de medição máx. [mm]	2400		
Circunferência do tambor do cabo [mm]	150,8		
Diâmetro do cabo [mm]	0,45		
Conexão do cabo	gancho da corda		
Características do cabo	Velocidade máx. do cabo [m /s]		1
	Aceleração máx. do cabo [g]		5
	Força de extração máx. [N]		7
	força de retração mín. [N]		1
Flange de fixação	Flange síncrona		

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

Diagramas e gráficos

Instrução de instalação

