


Mecânica de tração por cabo para encoders

DRAW WIRE 3000



1 Pino de enroscar

Características do produto

Formato do eixo	eixo maciço
Diâmetro do eixo [mm]	6

Aplicação

Formato	para encoders com flange síncrono de 58 mm e eixo maciço de 6 mm
---------	--

Precisão/desvios

Precisão	$\pm 0,012$ % FSO
Repetibilidade	$\pm 0,005$ % FSO

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-40...80
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...80
Humidade de armazenamento [%]	5...95; (sem condensação)

Dados mecânicos

Peso [g]	598,5
Diâmetro do cabeçote do flange [mm]	58
Materiais	invólucro: zinco fundido sob pressão / plástico; cabo: aço inoxidável revestimento de poliamida

Mecânica de tração por cabo para encoders

DRAW WIRE 3000

Formato do eixo	eixo maciço		
Diâmetro do eixo [mm]	6		
Comprimento de medição máx. [mm]	3000		
Circunferência do tambor do cabo [mm]	200		
Diâmetro do cabo [mm]	0,87		
Conexão do cabo	M6		
Características do cabo	Velocidade máx. do cabo	[m /s]	0,8
	Aceleração máx. do cabo	[g]	1
	Força de extração máx.	[N]	3
	força de retração mín.	[N]	2,5
Flange de fixação	Flange síncrona		

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

Diagramas e gráficos

Instrução de instalação

