


Mecânica de tração por cabo para encoders

DRAW WIRE 10000



1 Ilhós 20,2 mm Ø

Características do produto

Formato do eixo	eixo maciço
Diâmetro do eixo [mm]	6

Aplicação

Formato	para encoders com flange síncrono de 58 mm e eixo maciço de 6 mm
---------	--

Precisão/desvios

Precisão	± 0,01 % FSO
Repetibilidade	± 0,001 % FSO

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...80




Mecânica de tração por cabo para encoders

DRAW WIRE 10000

Humidade de armazenamento	[%]	5...95; (sem condensação)		
Testes/aprovações				
Resistência a choques		IEC628-2-27	50 g / 20 ms	
Resistência a vibrações		IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz	
Dados mecânicos				
Peso	[g]	3510,8		
Dimensões	[mm]	115 x 168,7 x 115		
Diâmetro do cabeçote do flange	[mm]	58		
Materiais		invólucro: alumínio anodizado; cabo: aço inoxidável revestimento de poliamida		
Formato do eixo		eixo maciço		
Diâmetro do eixo	[mm]	6		
Comprimento de medição máx.	[mm]	10000		
Circunferência do tambor do cabo	[mm]	315		
Diâmetro do cabo	[mm]	1		
Conexão do cabo		20,2; (Ilhós)		
Características do cabo		Velocidade máx. do cabo	[m /s]	2
		Aceleração máx. do cabo	[g]	6
		Força de extração máx.	[N]	21
		força de retração mín.	[N]	8
Flange de fixação		Flange síncrona		
Acessórios				
Items fornecidos		parafusos: 3 x M4		
		parafusos cilíndricos: 4 x M4		
		anilhas		
		Flange síncrona		
		Acoplamento para encoder		
Notas				
Quantidade da embalagem		1 peças		

Diagramas e gráficos



Instrução de instalação