




Prolongador

VDOAH030VAS0001E03STGH030VAS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-------------------------	-----	---------------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	15 x 15 x 41,5
Materiais		PVC
Material do invólucro		PVC
Material da porca		1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)





Prolongador

VDOAH030VAS0001E03STGH030VAS

conexão elétrica

Cabo: 1 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)

