




Tag RFID

ID-TAG/51x48x12,6/04



Aplicação

Aplicação

codificação RFID de recipientes metálicos

Dados elétricos

Frequência de funcionamento [MHz]

860...930

Tamanho da memória [bit]

512

Tipo de memória

EEPROM

Tipo de chip

Impinj Monza 4QT

Identificador de TAG (TID) [Byte]

8

Código eletrônico de produto (EPC)

128 bit

Padrão RFID

EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C

Ciclos máx. de leitura

ilimitado

Ciclos máx. de escrita

100000

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]

-40...85

Temperatura de armazenamento [°C]

-40...85

Proteção

IP 68

Dados mecânicos

Peso [g]

126,3

Dimensões [mm]

48 x 51 x 12,6

Materiais

invólucro: policarbonato-ABS

Notas

Quantidade da embalagem

5 peças

E80414



Tag RFID

ID-TAG/51x48x12,6/04

Outros dados

distância de leitura (m)

DTE80x	1,2
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	3
ANT820 / ANT920	1