




Caixa separadora

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS




Aplicação		
Característica especial	Contactos banhados a ouro	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	15...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Classe de proteção		III
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	2
Corrente máx. de carga total	[A]	2
Saídas		
Conceção elétrica	PNP	



Caixa separadora


ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura ambiente (em movimento)	[°C]	-5...60
Proteção		IP 67; IP 68; (1 m / 7 dias)
Dados mecânicos		
Peso	[g]	150,5
Materiais		PBT-GF20; latão niquelado
Material do invólucro		PBT-GF 20 / latão, niquelado
Quantidade de slots do distribuidor central		10
Versão do conector		M8
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	10 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde
Acessórios		
Acessórios (opcional)		tampa de proteção: M8, E73005
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica - conector		
Conexão: 1 x M12; Corpo moldado: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,8...1,5 Nm		
		

Caixa separadora

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8; codificação: A; Corpo moldado: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,8...1,5 Nm

