



Distribuidor Y

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS



Aplicação		
Característica especial	Sem silicone; Contactos banhados a ouro	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Classe de proteção		II
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	4
Corrente máx. de carga total	[A]	4
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Nota sobre a temperatura ambiente		cULus: ...65 °C
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...55
Humidade de armazenamento	[%]	10...100
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada		1K22/ DIN 60721-3-1
Proteção		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Testes/aprovações		
Aprovação UL	tensão de alimentação	Class 2
	Número de ficheiro UL	E191684



Distribuidor Y

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS

Dados mecânicos


Peso	[g]	56,3
Materiais	invólucro: PA Sem halogéneo; Vedação: EPDM	
Material do invólucro	PA, Sem halogéneo	
Material da porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)	

Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo moldado: PA, Sem halogéneo; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,2 Nm



Conexão



conexão segundo IEC 61076-2-101

EBF010



Distribuidor Y

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS

conexão elétrica - soquete

Conexão: 2 x M12; codificação: A; Corpo moldado: PA, Sem halogéneo; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm

