




Tag RFID

ID-TAG/10,1X3,9/03 (10 pieces)



furo de montagem: Ø 10,0 x 3,7 mm



Aplicação

Temperatura operacional (ativa)	[°C]	-40...85
Temperatura pico (passiva)	[°C]	90

Dados elétricos

Frequência de funcionamento	[MHz]	13,56
Tamanho da memória	[bit]	896
Tipo de memória		EEPROM
Tipo de chip		ICODE SLIX
Número de blocos		28
Tamanho do bloco	[Byte]	4
Número de identificação única (UID)	[Byte]	8
Padrão RFID		ISO 15693
Ciclos máx. de leitura		ilimitado
Ciclos máx. de escrita		100000

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...90
Proteção		IP 68

Testes/aprovações

Homologação de equipamentos de rádio		ISO 15693
--------------------------------------	--	-----------

Dados mecânicos

Peso	[g]	5,4
Tipo de montagem		Invólucro de pressão; Montagem em metal
Dimensões	[mm]	Ø 10,3 / L = 4
Materiais		invólucro: PPA GF30; resina epóxi

Notas

Quantidade da embalagem		10 peças
-------------------------	--	----------