




Tag RFID

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit



furo de montagem Ø 4,0 x 3,7 mm



Aplicação

Instalação	montagem em metal e não-metal
Temperatura operacional (ativa) [°C]	-40...85
Temperatura pico (passiva) [°C]	125

Dados elétricos

Frequência de funcionamento [MHz]	13,56
Tamanho da memória [bit]	896
Tipo de memória	EEPROM
Tipo de chip	ICODE SLIX
Número de blocos	28
Tamanho do bloco [Byte]	4
Número de identificação única (UID) [Byte]	8
Padrão RFID	ISO 15693
Ciclos máx. de leitura	ilimitado
Ciclos máx. de escrita	100000

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...125
Proteção	IP 68

Testes/aprovações

Homologação de equipamentos de rádio	ISO 15693
--------------------------------------	-----------

Dados mecânicos

Peso [g]	1,6
Tipo de montagem	montagem em metal e não-metal
Dimensões [mm]	Ø 4,35 / L = 3,6
Materiais	PPA GF30; resina epóxi resinado

Notas

Quantidade da embalagem	10 peças
-------------------------	----------

E80381



Tag RFID

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit

Outros dados

distância de leitura em caso de montagem sobre materiais não metálicos (mm)

ANT410 / DTI410	4
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	2
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	5
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	10
ANT513 / DTI513 / DTC510	10
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	-
ANT600 / DTI600	-