




Caixa separadora

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS



Aplicação		
Característica especial		Contactos banhados a ouro
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	15...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Classe de proteção		III
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	2
Corrente máx. de carga total	[A]	2
Saídas		
Conceção elétrica		PNP
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80



Caixa separadora

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

Temperatura ambiente (em movimento)	[°C]	-5...60
Proteção	IP 67; IP 68; (1 m / 7 dias)	

Dados mecânicos

Peso	[g]	128,5
Materiais	PBT-GF20; latão niquelado	
Material do invólucro	PBT-GF 20 / latão, niquelado	
Quantidade de slots do distribuidor central	8	
Versão do conector	M8	

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	8 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Acessórios


Acessórios (opcional)	tampa de proteção: M8, E73005
-----------------------	-------------------------------

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - Conexão


Conexão: 1 x M12; Corpo moldado: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,8...1,5 Nm



Caixa separadora

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

Conexão



conexão elétrica - slot

Conexão: 8 x M8; codificação: A; Corpo moldado: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,8...1,5 Nm

