



Caixa separadora

ZDO8H050VAS0015E19



Aplicação		
Característica especial		Sem silicone; Contactos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento [V]		10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Classe de proteção		II
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura [A]		4
Corrente máx. de carga total [A]		12
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]		-25...70
Temperatura ambiente (em movimento) [°C]		-5...60



Caixa separadora

ZDO8H050VAS0015E19

Proteção	IP 67; IP 68
----------	--------------

Testes/aprovações

Aprovação UL	Enclosure type	Type 1
--------------	----------------	--------

Dados mecânicos

Peso	[g]	2875
Dimensões	[mm]	22 x 54 x 127
Materiais		invólucro: PA
Quantidade de slots do distribuidor central		8
Versão do conector		M12

Acessórios

Items fornecidos	Tampas de proteção: 2
	etiquetas de identificação: 8

Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 15 m, PVC, preto, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm²

conexão elétrica - slot

Conexão: 8 x M12; codificação: A; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,8...1,5 Nm





Caixa separadora

ZDO8H050VAS0015E19

Conexão

<u>BN</u>	1 (1...8)	C
<u>BU</u>	3 (1...8)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH/YE</u>	2 (5)	C
<u>YE/BN</u>	2 (6)	C
<u>WH/GY</u>	2 (7)	C
<u>GY/BN</u>	2 (8)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C
<u>PK</u>	4 (5)	C
<u>RD</u>	4 (6)	C
<u>BK</u>	4 (7)	C
<u>VT</u>	4 (8)	C

Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
VT =	lilás
WH =	branco
YE =	amarelo