

Prolongador

VDOG030MSS0020H03STGH030MSS

observe as informações técnicas em "Downloads"



Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas
-------------------------	---

Sem silicone	sim
--------------	-----

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 50 AC / < 60 DC
-----------------------------	-------------------

Classe de proteção	III
--------------------	-----

Corrente máx. de carga total [A]	3
----------------------------------	---

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
---------------------------	----------

Nota sobre a temperatura ambiente	cULus: ...75 °C
-----------------------------------	-----------------

Temperatura ambiente (em movimento) [°C]	-25...90
--	----------

Aviso para a temperatura ambiente (em movimento)	cULus: ...75 °C
--	-----------------

Proteção	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
----------	-----------------------------

Dados mecânicos

Peso [g]	596
----------	-----

Materiais	invólucro: TPU laranja; Vedação: FKM
-----------	--------------------------------------

Material da porca	latão, niquelado
-------------------	------------------

Adequação para calhas articuladas	sim
-----------------------------------	-----

**Prolongador**

VDOG F030MSS0020H03STGH030MSS

Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	Número máximo de dobras	> 5 Mio.
	Torção máxima permitida	± 180 °/m

Notas

Notas	observe as informações técnicas em " Downloads "
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm

**conexão elétrica**

Cabo: 20 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,3...0,5 Nm

