




Cabo em Y

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

observe as informações técnicas em " Downloads"



Aplicação	
Característica especial	Sem halogéneo
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	< 250 AC / < 300 DC
Classe de proteção	II
Corrente máx. de carga total [A]	4
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-20...90

**Cabo em Y**

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Temperatura ambiente (em movimento)	[°C]	-20...90
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...55
Humidade de armazenamento	[%]	10...100
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada		1K22/ DIN 60721-3-1
Proteção		IP 67; IP 68; IP 69K

Dados mecânicos

Peso	[g]	1022,5
Material do invólucro		TPU
Material da vedação		FKM

Notas

Notas	observe as informações técnicas em " Downloads"
Quantidade da embalagem	1 peças



Cabo em Y


Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - conector

Conexão



conexão elétrica - conector

Conexão: M12; Corpo moldado: TPU, laranja

conexão elétrica - soquete

Conexão: M12; Corpo moldado: TPU, laranja; Vedação: FKM



Cabo em Y

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Diagramas e gráficos

Redução I_{max} * 0,8 DIN EN 60512-5-2

X Temperatura ambiente [°C]

Y Corrente [A]