




Prolongador

VDOAF030MSS0004H03STGF030MSS



| Aplicação                                        |                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica especial                          | Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas |
| Sem silicone                                     | sim                                                                                       |
| Dados elétricos                                  |                                                                                           |
| Tensão de funcionamento [V]                      | < 50 AC / < 60 DC                                                                         |
| Classe de proteção                               | III                                                                                       |
| Corrente máx. de carga total [A]                 | 3                                                                                         |
| Condições de funcionamento                       |                                                                                           |
| Temperatura ambiente [°C]                        | -25...90                                                                                  |
| Nota sobre a temperatura ambiente                | cULus: ...80                                                                              |
| Temperatura ambiente (em movimento) [°C]         | -25...90                                                                                  |
| Aviso para a temperatura ambiente (em movimento) | cULus: ...80                                                                              |
| Proteção                                         | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                                               |
| Dados mecânicos                                  |                                                                                           |
| Peso [g]                                         | 96,2                                                                                      |
| Dimensões [mm]                                   | 10 x 10 x 36                                                                              |
| Materiais                                        | invólucro: TPU laranja; Vedação: FKM                                                      |
| Material da porca                                | latão, niquelado                                                                          |
| Adequação para calhas articuladas                | sim                                                                                       |



## Prolongador

VDOAF030MSS0004H03STGF030MSS

|                                   |                                         |                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Adequação para calhas articuladas | Raio da dobra para aplicações flexíveis | mín. 10 x diâmetro do cabo                                                    |
|                                   | Velocidade de deslocamento              | max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s² |
|                                   | Número máximo de dobras                 | > 5 Mio.                                                                      |
|                                   | Torção máxima permitida                 | ± 180 °/m                                                                     |

### Notas

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Quantidade da embalagem | 1 peças |
|-------------------------|---------|

### conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,3...0,5 Nm



### conexão elétrica

Cabo: 4 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm²

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,3...0,5 Nm

