




Cabo com conector

ADOGH040MSS0005H04



Aplicação		
Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	250 AC / 300 DC
Classe de proteção		II
Corrente máx. de carga total	[A]	4
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Temperatura ambiente (em movimento)	[°C]	-25...90
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...55
Humidade de armazenamento	[%]	10...100
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada		1K22/ DIN 60721-3-1
Proteção		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dados mecânicos		
Peso	[g]	181,8
Dimensões	[mm]	15,5 x 15,5 x 45
Material do invólucro		TPU
Material da porca		latão, niquelado



Cabo com conector

ADOGH040MSS0005H04

Material da vedação	Viton	
Adequação para calhas articuladas	sim	
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	Número máximo de dobras	> 5 Mio.
	Torção máxima permitida	± 180 °/m

Notas


Notas	condicionamento a 93°C e 90% de humidade relativa do ar, 4 semanas	
	conforme IEC 60079-0	
	Desenvolvido especialmente para a utilização com DI602A	
Quantidade da embalagem	1 peças	

conexão elétrica


Cabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU, laranja; Bloqueio: latão, niquelado; Vedação: Viton; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm



Conexão



Cores dos condutores :
 BK = preto
 BN = castanho
 BU = azul
 WH = branco




Cabo com conector

ADOGH040MSS0005H04

Diagramas e gráficos

curva característica de redução

Redução $I_{max} * 0,8$ (DIN EN 60512-5-2)

X Temperatura ambiente [°C]

Y Corrente [A]