


Cabo em Y

YDSGHDA0MSS0001HDASTGH030MSS

observe as informações técnicas em "Downloads"



Aplicação

Característica especial

Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas

Sem silicone

sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]

< 24 DC

Classe de proteção

III

Corrente máx. de carga total [A]

4

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]

-25...90

Proteção

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dados mecânicos

Peso [g]

114,21

Material do invólucro

TPU / TPU

Material da porca

latão, niquelado

Material da vedação

FKM

Versão do conector

M12

Adequação para calhas articuladas

sim

EVC693



Cabo em Y

YDSGHDA0MSS0001HDASTGH030MSS

Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	Número máximo de dobras	> 5 Mio.
	Torção máxima permitida	± 180 °/m

Notas

Notas	observe as informações técnicas em " Downloads"
Quantidade da embalagem	1 peças


conexão elétrica - conector C

Conexão: M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU, laranja; Bloqueio: Porca de bloqueio, latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm; Observar valor máximo da contraparte!



conexão elétrica

Conexão



Cabo em Y

YDSGHDA0MSS0001HDASTGH030MSS

conexão elétrica - soquete A

Cabo: 1 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão: M12, reto; Corpo moldado: TPU, laranja; Bloqueio: Porca de bloqueio, latão, niquelado; Vedação: FKM; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm; Observar valor máximo da contraparte!




conexão elétrica - conector B

Cabo: 1 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,9 mm; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão: M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU, laranja; Bloqueio: Porca de bloqueio, latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm; Observar valor máximo da contraparte!



Diagramas e gráficos

Redução I_{max} * 0,8 DIN EN 60512-5-2

X Temperatura ambiente [°C]

Y Corrente [A]