


EVC813



Plugável

SSTA040MSSFKPG



Aplicação		
Característica especial		Sem silicone; Contactos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento [V]		< 250 AC / < 300 DC
Classe de proteção		II
Corrente máx. de carga total [A]		4; (...40 °C)
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]		-25...90
Temperatura de armazenamento [°C]		-25...55
Humidade de armazenamento [%]		10...100
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada		1K22/ DIN 60721-3-1
Proteção		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dados mecânicos		
Peso [g]		33,6
Material do invólucro		PA 6.6
Material da porca		latão, niquelado
Material da vedação		FKM
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

Plugável

SSTA040MSSFKPG

conexão elétrica


terminais de parafuso: 0,25...1 mm²; Revestimento do cabo: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PA 6.6, laranja; Bloqueio: latão, niquelado; Vedação: FKM;
Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,2 Nm; Observar valor máximo da contraparte!



Conexão



BN =
WH =
BU =
BK =

Cores dos condutores :
castanho
branco
azul
preto
cores conforme DIN EN 60947-5-2