

Prolongador

VSTGN040MSS0001K04STGN040MSS



Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Cabo blindado; Adequação para calhas articuladas
Formato	cabo de Ethernet, codificação D
Aplicação	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Aplicações industriais / automação industrial
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	30 AC / 60 DC
Classe de proteção	III
Corrente máx. de carga total [A]	4

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Temperatura ambiente (em movimento) [°C]	-25...90
Proteção	IP 65; IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]	104,9
Material do invólucro	TPU
Material da porca	latão, niquelado
Adequação para calhas articuladas	sim



Prolongador

VSTGN040MSS0001K04STGN040MSS

Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s ²
	Número máximo de dobras	> 3 Mio.
	Torção máxima permitida	± 180 °/m

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo moldado: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,2 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



conexão elétrica

Cabo: 1 m, PUR, Sem halogéneo, verde, Ø 6,5 mm, blindado; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Conexão



conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo moldado: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,2 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada

