

Prolongador

VDOAH050MSD0005C05STAH050MSS



Aplicação

Característica especial

Sem halógeno; Contactos banhados a ouro;
Cabo blindado; Adequação para calhas articuladas

Aplicação

barramento CAN

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Corrente máx. de carga total

[A]

4

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-25...80

Temperatura de
armazenamento

[°C]

-25...55

Humidade de
armazenamento

[%]

10...100

Outras condições climáticas
para o armazenamento
conforme a classe indicada

1K22/ DIN 60721-3-1

Proteção

IP 67; IP 68; IP 69K

Dados mecânicos

Peso

[g]

523,55

Materiais

invólucro: PUR preto; Vedação: FKM

Material do invólucro

TPU

Material da porca

latão, niquelado

Material da vedação

FKM

Adequação para calhas
articuladas

sim

Prolongador

VDOAH050MSD0005C05STAH050MSS


Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s ²
	Número máximo de dobras	> 5 Mio.
	Torção máxima permitida	± 180 °/m

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm



conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo, lilás, Ø 8,4 mm, blindado; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Vedação: FKM; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm

