


EVC926



Cabo de ligação Ethernet

VSTGN040MSS0002K04STGP040--S



Aplicação		
Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Cabo blindado; Adequação para calhas articuladas	
Formato	cabo de Ethernet, codificação D	
Aplicação	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Aplicações industriais / automação industrial	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	30 AC / 60 DC
Classe de proteção		III
Corrente máx. de carga total	[A]	1,5
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Temperatura ambiente (em movimento)	[°C]	-25...90
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...55
Humidade de armazenamento	[%]	10...100
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada		1K22/ DIN 60721-3-1
Proteção		IP 65; IP 67; (conector M12 / conector RJ45: IP 20)
Dados mecânicos		
Peso	[g]	152,6
Material do invólucro		TPU / PC



Cabo de ligação Ethernet

VSTGN040MSS0002K04STGP040--S

Material da porca	latão, niquelado	
Adequação para calhas articuladas	sim	
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s ²
	Número máximo de dobras	> 3 Mio.
	Torção máxima permitida	± 180 °/m

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo moldado: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,2 Nm



conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR, Sem halogéneo, verde, Ø 6,5 mm, blindado; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Conexão



conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x RJ45, reto; Corpo moldado: PC; Contatos: dourado

