


observe as informações técnicas em " Downloads"



Aplicação		
Característica especial		Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas
Compatível com tinta		
Dados elétricos		
Tolerância da tensão de funcionamento	[%]	10
Tensão de funcionamento	[V]	< 24 DC
Classe de proteção		II
Corrente máx. de carga total	[A]	0,1
Saídas		
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	2
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Temperatura ambiente (em movimento)	[°C]	-25...60
Proteção		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Testes/aprovações		
MTTF	[anos]	17562
Dados mecânicos		
Peso	[g]	154,9
Dimensões	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5



Módulo do inversor PNP / NPN

Converter PNP-NPN

Materiais	invólucro: TPU preto; Vedação: FKM	
Material da porca	latão, niquelado	
Adequação para calhas articuladas	sim	
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	Número máximo de dobras	> 5 Mio.
	Torção máxima permitida	± 180 °/m

Notas


Notas	para sensores conforme a norma IEC 60947-5-2 com função de contato normalmente aberto
Notas	observe as informações técnicas em " Downloads"
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica


Cabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm



Conexão



	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
WH =	branco