


EVC185



Cabo com conector

ASTAH040MSS0015H04

observe as informações técnicas em " Downloads"



Aplicação	
Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas
Sem silicone	sim
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	< 250 AC / < 300 DC
Classe de proteção	II
Corrente máx. de carga total [A]	4
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Nota sobre a temperatura ambiente	cULus: ...75 °C
Temperatura ambiente (em movimento) [°C]	-25...90
Aviso para a temperatura ambiente (em movimento)	cULus: ...75 °C
Temperatura de armazenamento [°C]	-25...55
Humidade de armazenamento [%]	10...100
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada	1K22/ DIN 60721-3-1
Proteção	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

ASTAH040MSS0015H04

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU, laranja; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado;
Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm



Diagrama de um sistema de distribuição com 4 barras (1, 2, 3, 4) e suas conexões:

- Barras 1 e 2 estão conectadas.
- Barras 2 e 3 estão conectadas.
- Barras 3 e 4 estão conectadas.

Legenda das cores dos condutores:

- BK = preto
- BN = castanho
- BU = azul
- WH = branco




Cabo com conector

ASTAH040MSS0015H04

Diagramas e gráficos

curva característica de redução

Redução $I_{max} * 0,8$ (DIN EN 60512-5-2)

X Temperatura ambiente [°C]

Y Corrente [A]