
EVF552

Prolongador

VSTGN040VAS0005P04STGP040--S



Aplicação		
Característica especial		Sem halogéneo; Cabo blindado; Adequação para calhas articuladas
Formato		cabo de Ethernet, codificação D
Aplicação		áreas húmidas e higiênicas na indústria de alimentos
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	30 AC / 60 DC
Classe de proteção		III
Corrente máx. de carga total	[A]	1,5
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Temperatura ambiente (em movimento)	[°C]	0...80
Proteção		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (conector M12 / conector RJ45: IP 20)
Dados mecânicos		
Peso	[g]	347,9
Materiais		invólucro: PP Sem halogéneo
Material do invólucro		PC
Material da porca		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Adequação para calhas articuladas		sim
Adequação para calhas articuladas		Raio da dobra para aplicações flexíveis: mín. 15 x diâmetro do cabo
		Velocidade de deslocamento: max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
		Número máximo de dobras: > 1 Mio.
		Torção máxima permitida: ± 180 °/m
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

EVF552

Prolongador

VSTGN040VAS0005P04STGP040--S

conexão elétrica - conector M12


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo moldado: PC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Binário de aperto: 0,6...1,2 Nm



conexão elétrica

Cabo: 5 m, MPPE, Sem halogéneo, cinza, Ø 6,5 mm, blindado; 7 x 0,25 mm²

Conexão



conexão elétrica - conector RJ45

Conexão: 1 x RJ45, reto; Corpo moldado: PC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)

