




Cabo de ligação Ethernet

VSTGN040VAS0001P04STAN040VAS



Aplicação		
Característica especial		Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Cabo blindado; Adequação para calhas articuladas
Formato		cabo de Ethernet, codificação D
Aplicação		Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; áreas húmidas e higiénicas na indústria de alimentos
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	30 AC / 60 DC
Classe de proteção		III
Corrente máx. de carga total	[A]	4
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Temperatura ambiente (em movimento)	[°C]	0...80
Proteção		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dados mecânicos		
Peso	[g]	101,4
Materiais		PP Sem halogéneo
Material do invólucro		PP
Material da porca		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Adequação para calhas articuladas		sim



Cabo de ligação Ethernet

VSTGN040VAS0001P04STAN040VAS

Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 15 x diâmetro do cabo
	Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s ²
	Número máximo de dobras	> 1 Mio.
	Torção máxima permitida	± 180 °/m

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - Versão angular


Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: D; Corpo moldado: PP; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,2 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



conexão elétrica

Cabo: 1 m, MPPE, Sem halogéneo, cinza, Ø 6,5 mm, blindado; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Conexão



conexão elétrica - Versão reta

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo moldado: PP; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,2 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada

