




Cabo em Y

YDSGHDA0VAS0001PDASTGH030VAS



Aplicação		
Característica especial		Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas
Aplicação		áreas húmidas e higiénicas na indústria de alimentos
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 24 DC
Classe de proteção		III
Corrente máx. de carga total	[A]	4
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Proteção		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dados mecânicos		
Peso	[g]	100,8
Material do invólucro		PP
Material da porca		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Material da vedação		EPDM
Quantidade de slots do distribuidor central		2
Adequação para calhas articuladas		sim

**Cabo em Y**

YDSGHDA0VAS0001PDASTGH030VAS

Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	Número máximo de dobras	> 5 Mio.
	Torção máxima permitida	± 180 °/m

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica


Cabo: 1 m, MPPE, Sem halogéneo, cinza, Ø 5,1 mm; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - conector C

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PP, cinza; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,2 Nm

**conexão elétrica - soquete A**

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PP, cinza; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Vedação: EPDM; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm

**conexão elétrica - conector B**

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PP, cinza; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm





Cabo em Y

YDSGHDA0VAS0001PDASTGH030VAS

conexão elétrica - Conexão

Conexão

