


EVF570



Conector fêmea a cablar

SDOAH050VASFKPG



Aplicação		
Característica especial		Sem silicone; Contactos banhados a ouro
Aplicação		áreas húmidas e higiénicas na indústria de alimentos
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 60 AC/DC
Classe de proteção		II
Corrente máx. de carga total	[A]	4; (...40 °C)
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...55
Humidade de armazenamento	[%]	10...100
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada		1K22/ DIN 60721-3-1
Proteção		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dados mecânicos		
Peso	[g]	42
Material do invólucro		PA 6.6
Material da porca		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Material da vedação		EPDM

EVF570



Conector fêmea a cablar

SDOAH050VASFKPG

Notas


Quantidade da embalagem 1 peças

conexão elétrica

terminais de parafuso: 0,25...1 mm²; Revestimento do cabo: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PA 6.6, cinza; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Vedação: EPDM; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,2 Nm; Observar valor máximo da contraparte!



Conexão



	Cores dos condutores
BK	preto
BN	castanho
BU	azul
GY	cinza
WH	branco
	cores conforme DIN EN 60947-5-2