EVF261

Prolongador

VDOGH030VAS00,6P03STGF030VAS



Aplicação			
Característica especial			Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas
Aplicação			áreas húmidas e higiênicas na indústria de alimentos
Sem silicone			sim
Dados elétricos			
Tensão de funcionamento	[V]		< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
Classe de proteção			III
Corrente máx. de carga total	[A]		3
Condições de funcionamento			
Temperatura ambiente	[°C]		-25...80
Temperatura ambiente (em movimento)	[°C]		5...80
Proteção			IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Testes/aprovações			
Aprovação UL		tensão de alimentação	Class 2
Dados mecânicos			
Peso	[g]		38,9
Dimensões	[mm]		10 x 10 x 36
Materiais			invólucro: PP Sem halogéneo; Vedação: EPDM
Material da porca			1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Adequação para calhas articuladas			sim

EVF261

Prolongador

VDOGH030VAS00,6P03STGF030VAS

Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	Número máximo de dobras	> 1 Mio.
	Torção máxima permitida	± 180 °/m

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,3...0,5 Nm

conexão elétrica

Cabo: 0,6 m, MPPE, Sem halogéneo, cinza, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm